

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-F 63 kort, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306531 32
GTIN	4045197587831
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Förstorad midjeanliggningssyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840, fräsåtdragningsskruv för invändig kylning nr 309861.

OBS!:

Utan gänga för kylvätskerör.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	60 mm
Frässpindellängd L ₄	24 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
passande specialnyckel nr 309840	32

Dorndiameter d_1	32 mm
Utvändig- \emptyset D	78 mm
Spännhylsa D_1	32 mm
fäste	HSK-F 63 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μ m
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Fräslåsskriv för dorn- \emptyset 32 mm	309860 32
Specialnyckel för dorn- \emptyset 32 mm	309840 32