

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A 100 A = 160, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306290 22
GTIN	4045197290083
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	160 mm
Frässpindel­längd L ₄	31 mm
passande specialnyckel nr 309840	22
Dorndiameter d ₁	22 mm
Frässpindel­längd L ₃ med medbringarring	19 mm
Lös medbringarring nr 309870	22
Utvändig-Ø D	40 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Spännhylsa D ₁	22 mm
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Medbringarring för dorn-Ø 22 mm	309870 22
Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22