


Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-F 63 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306563 27
GTIN	4045197587879
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	21 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
utkragningslängd A-mått	100 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27

Utvändig-Ø D	58 mm
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	HSK-F 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27