

**Garant****Ändfräsdorn, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306550 22
GTIN	4045197290212
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

passande specialnyckel nr 309840	22
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	19 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	22 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	48 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	22 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22