

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 32, nom. spann-Ø d: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309432 8
GTIN	2050001704108
Artikelklass	34F

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroptionsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	8 mm
fäste	ET 32
Norm	Verkstadsnorm
Typ	4538 E
Utvändig-Ø D	33 mm
totallängd L	43 mm
axiellt utdrag	10 mm

Produktlag

Spännhylsa