



## Bänkslipmaskin DS, 400 V, Typ: DS07/200



### Beställningsdata

Ordernummer	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Artikelklass	03S

### Beskrivning

#### Utförande:

Motorn har en **extremt lugn gång** som garanterar lång livslängd även vid **kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.**

Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

#### OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

### Teknisk beskrivning

effektförbrukning	500 W
vikt	30 kg
maximalt varvtal:	2900 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	DS07/200
slipskivans tjocklek T	25 mm
slipskivans hål-Ø H	51 mm
slipskivans Ø D	200 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

## Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596400 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Verktysbord höger Typ AT1	077525 AT1
Verktysbord vänster Typ AT1	077519 AT1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Maskinpelare passar maskin DS07	077513 DS07
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Ögonskydd till nr 077502 Typ DS1	077509 DS1