

AEG

Excenterslip, Typ: EX150ES



Beställningsdata

Ordernummer	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

- Kraftfull excenterslip med 440-W-motor.
- Elektronisk varvtalsförinställning. Byte av slippapper med kardborrefästs-system.
- Dubbel svängningscirkel-förinställning 3,2 mm/6,4 mm.
- Inbyggd dammsugning via 6-håls universalslipprondell. Anslutning för externt sugsystem.

leveransinnehåll:

Inklusive excentersliptallrik Ø 150 mm, sidohandtag, slippapper, dammpåse och utsugsadapter.

OBS!:

Passande slipskiva med 6 hål, artikelnr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET artikelnr 567800.

Teknisk beskrivning

stödtallrik Ø	150 mm
excenterrörelse	3,2 / 6,4 mm
maximala vibrationer enligt EN	8,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	EX150ES
vikt	2,8 kg
effektförbrukning	440 W

excenterfrekvens	4000 - 10000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

Slippappersrondell IABRANET® Kornstorlek 240	567800 240
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 600	567775 600
Slippappersrondell IABRANET® Kornstorlek 80	567800 80
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 400	567775 400
Reservsliprondeller till EX150E / EX150ES passar för EX150	077329 EX150
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 320	567775 320
Slippappersrondell IABRANET® Kornstorlek 320	567800 320
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 40	567775 40
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 800	567775 800
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 80	567775 80
Slippappersrondell IABRANET® Kornstorlek 400	567800 400
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 120	567775 120
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 60	567775 60
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 180	567775 180
Slippappersrondell på papper (A) Hålantals 6 + 1 Kornstorlek 240	567775 240

SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 180	567800 180
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 120	567800 120