

**Spännhuvud slät, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 5,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329930 5,5
GTIN	2050001075178
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	5,5 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	slät
längd L	58 mm

fäste	SK 65
Produktlag	Spännhuvud