

FAHRION®
FAHRENDEN PROGRESS**OZ-spännhylsa för chuck, 2 # 25 mm, nom. spänn-Ø d: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309550 4 |
| GTIN | 2050001704498 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlis. **Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm** 5 eller 6 spår på varje sida.

Fördel:

- **Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.**
- **Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.**
- **Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.**
- **högre verktyglivslängd**

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------|
| nom. spänn-Ø d | 4 mm |
| för chuck | 2 - 25 mm |
| Produktnamnsattribut | 2 # 25 mm |
| Norm | ISO 10897 |
| Typ | 462 E |
| Utvändig-Ø D | 35,05 mm |

| | |
|--------------|------------|
| totallängd L | 52 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |