

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 25, nom. spann-Ø d: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309430 9
GTIN	2050001704054
Artikelklass	34F

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

**Användningsdata:**

För gängskärning på fräs- och svarvfleroptionsmaskiner.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spann-Ø d	9 mm
fäste	ET 25
Norm	Verkstadsnorm
Typ	4285 E
Utvändig-Ø D	26 mm
totallängd L	34 mm
axiellt utdrag	8 mm

Produktslag

Spännhylsa