



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315



Beställningsdata

Ordernummer	313450 315
GTIN	4019208193472
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

spårbredd D	21 mm
för gänga DIN 912	M16
Hålavstånd b	28 mm
Hålavstånd a	30 mm
För chucktyp	315 mm
längd L	140 mm

bredd B	50 mm
höjd H	50 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar