



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170



Beställningsdata

Ordernummer	313750 170
GTIN	4019208193755
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Mjuka överbackar, långa, tandning $1,5 \times 60^\circ$.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	20 mm
bredd B	31 mm
höjd H	32 mm
spårbredd D	12 mm
för gänga DIN 912	M10
För chucktyp	170 mm

längd L	82 mm
Hålavstånd a	15 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar