

**3M****Polyetenglidband, Bredd×längd (mm×m): 19X16****Beställningsdata**

Ordernummer	083790 19X16
GTIN	212001199106
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ 5423** skyddar ytor genom sin utmärkta nötningshållfasthet och skapar en glidande yta som möjliggör kontakt utan nötning. Inga extra, ofta ofördelaktiga, smörjmedel behövs. Dessutom är den **kemikaliebeständig, transparent** och med ett skyddspapper går den bra att bearbeta till utstansade detaljer.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Färg	transparent
Bredd	19,05 mm
Längd	16,45 m
Tjocklek	0,28 mm
tillverkarens beteckning	5423

lagringstemperatur	20 °C
anmärkning	slitstark
anmärkning	glidande
anmärkning	självmörjande
Draghållfasthet	9,63 N/mm
Minsta hållbarhet	12 månad
Slag av tejp	Enkelsidig
Häftmassa	Gummi-harts
Elasticitet	500 %
Hållarmaterial	Polyetenfilm
Användning	Nötningsskydd
Användning	Transport- och glidbanor
Limstyrka på stål	0,28 N/mm
Lager luftfuktighet	50 %
Liner finns	nej
temperaturbeständig upp till	-35 - 110 °C
Produktslag	Tejp