



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313460 250
GTIN	4019208193502
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till :

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

längd L: 120 mm

bredd B: 50 mm

höjd H: 50 mm

Hålavstånd a: 20 mm

Hålavstånd b: 28 mm

spårbredd D: 21 mm

Teknisk beskrivning

bredd B	50 mm
längd L	120 mm
för gänga DIN 912	M16

Hålavstånd b	28 mm
spårbredd D	21 mm
Hålavstånd a	20 mm
höjd H	50 mm
För chucktyp	250 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar