

Garant**Reduceringshylsa MK-skaft med åtdragningsgänga, HSK-A 63, MK invändigt:
2****Beställningsdata**

Ordernummer	306750 2
GTIN	4045197505118
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Precisionsslipade in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningslängd A-mått: 120 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
Invändig morsekona	2
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållaradapter