



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313400 250
GTIN	4019208193397
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

bredd B	45 mm
längd L	95 mm
passar även för chucktyp	315 mm
för gänga DIN 912	M16
För chucktyp	250 mm
Hålavstånd a	15 mm

spårbredd D	21 mm
Hålavstånd b	25 mm
höjd H	54 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar