

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306675 50
GTIN	4045197290397
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	30 mm
passande specialnyckel nr 309840	50
Dorndiameter d ₁	50 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	50
utkragningslängd A-mått	70 mm

Utvändig-Ø D	120 mm
Spännhylsa D ₁	50 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 50	309880 50
Fräslåskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 50	309890 50