

**seghärdad spårklack, spårbredd D: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	313520 17
GTIN	4019208193632
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla **vanliga kraftspännchuckar** av **fabrikat** Schunk, Forkardt, Röhms och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Röhms: KFD 160-200

leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 – 12.9!

OBS!:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Teknisk beskrivning

höjd H	21,7 mm
max. åtdragningsmoment	70 Nm
spårbredd D	17 mm

Gänga G	M12
Steghöjd h	9,5 mm
Produktslag	Spårklack