

Garant**Ändfräsdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306678 16
GTIN	4045197290403
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	16
Frässpindellängd L ₄	17 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Dorndiameter d ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	38 mm

Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	HSK-A 100 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16