



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 160



Beställningsdata

Ordernummer	313450 160
GTIN	4019208193441
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	22 mm
för gänga DIN 912	M12
spårbredd D	17 mm
Hålavstånd a	15 mm
längd L	78 mm
höjd H	40 mm

För chucktyp	160 mm
bredd B	35 mm
Produktslag	Kraftspännsvärchuckbackar