



Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfri DAR 50 Visco, Innehåll: 0,5l



Beställningsdata

Ordernummer	084220 0,5
GTIN	2050000966217
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).

Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av **avverkande bearbetning** (fräsning, svarvning, borring, gängskärning, brotskning, upptrymning, sågning) samt för **omformning**. Oumbärlig vid bearbetning av **material med dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för **järfria metaller**.

Tjockflytande, mineraloljebaserad produkt för gängskärning. God vidhäftningsförmåga.

Teknisk beskrivning

Kinematisk viskositet	174 mm ² /s
Utförande	sprutflaska

Flampunkt	180 °C
Färg	brun
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	0,5 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja