



## Reduceringshylsa MK-skaft med åtdragningsgänga, HSK-A 100, MK invändigt: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	306790 3
GTIN	4045197505156
Artikelklass	31A

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Precisionslipade in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

#### Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Hållare norm: DIN 69893

Hållare norm: ISO 12164-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8 µm

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningslängd A-mått: 150 mm

Utvändig-Ø D: 40 mm

### Teknisk beskrivning

Invändig morsekona	3
utkragningslängd A-mått	150 mm
Utvändig-Ø D	40 mm
fäste	HSK-A 100

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Bearbetningsstrategi	HSC