

**Garant****Ändfräsdorn, HSK-A 100 A = 160, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306690 16
GTIN	4045197290465
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	160 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Utvändig-Ø D	38 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16