

Garant**Ändfräsdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorndiameter d₁: 32 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306570 32
GTIN	4045197290274
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn-Ø 40 med 4 gänghål för fasthållning av fräskropp enligt DIN 2079.
- Med Balluffchip-hål.
- Större kragdiameter.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Utvändig-Ø D: 78 mm

Frässpindellängd L₄: 24 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860: 32

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	24 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860	32
passande specialnyckel nr 309840	32
Dorndiameter d ₁	32 mm

Utvändig-Ø D	78 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 32	309890 32
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
HSK-kylmedierör för HSK 32	309880 32
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32