



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315



### Beställningsdata

Ordernummer	313750 315
GTIN	4019208193786
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Utförande:**

Avfasade för mindre spänn-Ø.

**Finfrästa** spår och tandningar, **brunerade**.

Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

för gänga DIN 912	M14
spårbredd D	18 mm
bredd B	50 mm
längd L	145 mm
Hålavstånd a	30 mm
Hålavstånd b	30 mm

höjd H	50 mm
För chucktyp	315 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar