

Garant**Ändfräsdorn, HSK-A 100 A = 160, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 306690 22 |
| GTIN | 4045197290472 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 |
| utkragningenslängd A-mått | 160 mm |
| passande specialnyckel nr 309840 | 22 |
| Dorndiameter d ₁ | 22 mm |
| Frässpindellängd L ₄ | 19 mm |
| Utvändig-Ø D | 48 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 22 mm |
| fäste | HSK-A 100 A = 160 |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |

Tillbehör

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm | 309860 22 |