

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306575 22
GTIN	4045197468505
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	22 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
passande specialnyckel nr 309840	22
Frässpindellängd L ₄	19 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22

Utvändig-Ø D	48 mm
Spännhylsa D ₁	22 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Fräslåskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22