

Garant**Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, HSK-A 100, MK invändigt: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	306970 1
GTIN	4045197290557
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Precisionslipade in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 110 mm

Utvändig-Ø D: 25 mm

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	110 mm
Invändig morsekona	1
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållaradapter