

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROGRESS**OZ-spännhylsa för chuck, 4 # 32 mm, nom. spann-Ø d: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309560 20
GTIN	2050001704764
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. **Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm** 5 eller 6 spår på varje sida.

**Fördel:**

- **Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.**
- **Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.**
- **Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.**
- **högre verktyglivslängd**

**Teknisk beskrivning**

nom. spann-Ø d	20 mm
för chuck	4 - 32 mm
Produktnamnsattribut	4 # 32 mm
Norm	ISO 10897
Typ	467 E
Utvändig-Ø D	43,7 mm

totallängd L	60 mm
Produktslag	Spännhylsa