

**Tätningbricka för ER-spännmutter, ER 25, spänn-Ø d: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309630 9
GTIN	7640128495253
Artikelklass	39Z

**Beskrivning****Passar till:**

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø d	9 mm
För typ	ER 25
Satsinnehåll	13
Utvändig-Ø D	21 mm
Produktslag	Tätning

