

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROFISSION**OZ-spännhylsa för chuck, 4 # 32 mm, nom. spänn-Ø d: 28mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309560 28     |
| GTIN         | 2050001704795 |
| Artikelklass | 39Y           |

**Beskrivning****Utförande:**

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. **Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm** 5 eller 6 spår på varje sida.

**Fördel:**

- **Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.**
- **Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.**
- **Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.**
- **högre verktyglivslängd**

**Teknisk beskrivning**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| nom. spänn-Ø d       | 28 mm     |
| för chuck            | 4 - 32 mm |
| Produktnamnsattribut | 4 # 32 mm |
| Norm                 | ISO 10897 |
| Typ                  | 467 E     |
| Utvändig-Ø D         | 43,7 mm   |

|              |            |
|--------------|------------|
| totallängd L | 60 mm      |
| Produktslag  | Spännhylsa |