

**Tätningbricka för ER-spännmutter, ER 25, spänn-Ø d: 10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309630 10     |
| GTIN         | 7640128495260 |
| Artikelklass | 39Z           |

**Beskrivning****Passar till:**

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

**Teknisk beskrivning**

|              |         |
|--------------|---------|
| spänn-Ø d    | 10 mm   |
| För typ      | ER 25   |
| Satsinnehåll | 13      |
| Utvändig-Ø D | 21 mm   |
| Produktslag  | Tätning |

