

Garant**Råämne, HSK-F 63, A-mått: 200 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307022 200
GTIN	4045197587954
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Kona och krage härdade och slipade.
- Mjukt skaft för fortsatt bearbetning.

Användningsdata:

För tillverkning av specialverktyg.

Material:

16MnCr5

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Form: F

Utvändig-Ø D: 63 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	200 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	HSK-F 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	F
Produktslag	Råämne

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63

309880 63