



ER-hylsmutter, för ER: 40



Beställningsdata

Ordernummer	309580 40
GTIN	4045197151971
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

totallängd L	26 mm
för ER	40 mm
Gänga	M50×1,5
max. åtdragningsmoment	240 Nm

Utvändig-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40