



ER-hylsmutter för tättningsbrickor, för ER: 16



Beställningsdata

Ordernummer	309615 16
GTIN	7640128492160
Artikelklass	39Z

Beskrivning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med sexkant** nyckelvidd 25.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.
Tättningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

totallängd L	22,5 mm
Gänga	M22×1,5
max. åtdragningsmoment	80 Nm

för ER	16 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter