

FAHRION®
FAHRTZEUGE FÜR DIE SCHWEISSER**OZ-spännhylssats typ 462 E 15 delar, för chuck 5–25 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309562
GTIN	2050001699404
Artikelklass	39Z

Beskrivning**Utförande:**

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. **Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm** 5 eller 6 spår på varje sida.

Fördel:

- **Bättre rundgång = axelparallell centrerung i kona, inga kast.**
- **Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.**
- **Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.**
- **högre verktyglivslängd**

leveransinnehåll:

OZ-spännhylsor (nr 309550) Ø 5–16 mm (i steg om 1 mm) och Ø 18, 20 och 25 mm, inklusive trälåda.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 10897
Produktslag	Spännhylsa

