



ER-hylsmutter för tätningsbrickor, för ER: 32



Beställningsdata

Ordernummer	309615 32
GTIN	7640128492191
Artikelklass	39Z

Beskrivning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Tätningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	180 Nm
för ER	32 mm
totallängd L	27,5 mm

Gänga	M40×1,5
Utvändig-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter