



Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 25, spänn-Ø d: 14mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309630 14 |
| GTIN | 7640128495307 |
| Artikelklass | 39Z |

Beskrivning

Passar till:

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---------|
| spänn-Ø d | 14 mm |
| För typ | ER 25 |
| Satsinnehåll | 13 |
| Utvändig-Ø D | 21 mm |
| Produktslag | Tätning |

