

**Garant****ER-hylsmutter High Speed, för ER: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	309610 40
GTIN	4045197292100
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**Specialtillbehör:**

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

**Teknisk beskrivning**

för ER	40 mm
Gänga	M50×1,5
totallängd L	26 mm

max. åtdragningsmoment	240 Nm
Utvändig-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter

## Tillbehör

ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40