

**Tätningbricka för ER-spännmutter, ER 16, spänn-Ø d: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309625 5 |
| GTIN | 7640128495024 |
| Artikelklass | 39Z |

Beskrivning**Passar till:**

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---------|
| spänn-Ø d | 5 mm |
| För typ | ER 16 |
| Satsinnehåll | 7 |
| Utvändig-Ø D | 13 mm |
| Produktslag | Tätning |

