



Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 16, spänn-Ø d: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	309625 6
GTIN	7640128495031
Artikelklass	39Z

Beskrivning

Passar till:

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø d	6 mm
För typ	ER 16
Satsinnehåll	7
Utvändig-Ø D	13 mm
Produktslag	Tätning

