



Högeffektiv skärpasta, klorfri, Innehåll: 120g



Beställningsdata

Ordernummer	084160 120
GTIN	2050000966033
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Skärpasta för specialarbeten. Enkel användning (doppa resp. trä på). Häftar vid skäret och blir flytande först vid användning. Goda smörjegenskaper, högsta tryckupptagningsförmåga. Mjuk skärpasta.

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Användningsdata:

Universellt för **gängskärning, brotskning, fräsning, upprymning och sågning**. Oumbärligt vid bearbetning av material med **dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande.

Teknisk beskrivning

Flampunkt	250 °C
Färg	brun
Självantändningstemperatur	320 °C

Utförande	Burk
Form	Pasta
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	0,12 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja