



## Grundbackar, sats 3 delar, härdade, För chucktyp: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	314000 160
GTIN	4019208034119
Artikelklass	33R

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

#### Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

#### OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

### Teknisk beskrivning

längd L	65 mm
För chucktyp	160 mm
Spårbredd D +0,01	12,68 mm
Tappbredd B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Gänga	M8
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar

