




Grundbackar, sats 4 delar, härdade, För chucktyp: 315mm



Beställningsdata

Ordernummer	314100 315
GTIN	4019208034270
Artikelklass	33R

Beskrivning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Fyrbacks svarvchuck nr 312505; 312705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

För chucktyp	315 mm
längd L	108 mm
Spårbredd D +0,01	19,03 mm
Tappbredd B ₁ -0,05	12,7 mm
Gänga	M12
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar

