




Grundbackar, sats 3 delar, härdade, För chucktyp: 200mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 314000 200 |
| GTIN | 4019208034126 |
| Artikelklass | 33R |

Beskrivning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| För chucktyp | 200 mm |
| längd L | 78 mm |
| Spårbredd D +0,01 | 12,68 mm |
| Tappbredd B ₁ -0,05 | 7,94 mm |
| Gänga | M8 |
| passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag | Planspiralchuckbackar |

