




Grundbackar, sats 3 delar, härdade, För chucktyp: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	314000 250
GTIN	4019208034133
Artikelklass	33R

Beskrivning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

För chucktyp	250 mm
längd L	92 mm
Spårbredd D +0,01	19,03 mm
Tappbredd B ₁ -0,05	12,7 mm
Gänga	M12
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar

