



## Överbackar, sats 4 delar, mjuka, För chucktyp: 100 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	314500 100
GTIN	4019208034591
Artikelklass	36R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

**Användningsdata:**

För fastskruvning på härdade grundbackar.

**Material:**

16 MnCr5

**Passar till :**

**Fyrbacks svarvchuck nr 312000; 312500; 312700.**

**OBS!:**

- **Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.**
- **Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.**

Överbackar av aluminium **på förfrågan**.

passar färgkod: Röhmspiralsvarvchuckar och backar

längd L: 53 mm

höjd H: 30 mm

spårbredd D: 7,96 mm

Hålavstånd b: 24 mm

tapplängd A: 9,49 mm

### Teknisk beskrivning

spårbredd D	7,96 mm
Hålavstånd b	24 mm
höjd H	30 mm

För chucktyp	100 mm
tapplängd A	9,49 mm
längd L	53 mm
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar