



Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 125mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 314400 125 |
| GTIN | 4019208034546 |
| Artikelklass | 33R |

Beskrivning

Utförande:

Finfräst anliggningsyta, ej brunerad.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|------------------------------------|
| tapplängd A | 12,67 mm |
| längd L | 62 mm |
| För chucktyp | 125 mm |
| höjd H | 38 mm |
| spårbredd D | 7,96 mm |
| Hålavstånd b | 32 mm |
| passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar |

Produktlag

Planspiralchuckbackar