




## Grundbackar, sats 3 delar, härdade, För chucktyp: 315mm



### Beställningsdata

Ordernummer	314000 315
GTIN	4019208034140
Artikelklass	33R

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

#### Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

#### OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

### Teknisk beskrivning

längd L	108 mm
För chucktyp	315 mm
Spårbredd D +0,01	19,03 mm
Tappbredd B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Gänga	M12
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar

