



Uppsamlingsduk på rulle, 0,4×40 m, Användningsområden: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	084377 UNI
GTIN	2050001710635
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med **enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre**. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och **lämplig för nästan alla kemikalier**. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet – varken vätskor eller granulat på golvet. **Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde**.

Artiklar av typ **OIL** suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ **UNI** suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).

På rulle, perforerad var 50:e cm.

Ark och rullar med **rivstark, förstärkt struktur med dubbla skikt** i Heavy Duty-kvalitet. Även lämplig för användning på golv. Luddfri.

Teknisk beskrivning

Användningsområden	UNI
Färg	grå
maximal uppsamlingsvolym	162 l

Leveransinnehåll antal/kartong	2
Produktslag	Uppsamlingsduk